

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M46X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Razred artikla	10N

Opis

Strojni ureznik za slijepe rupe M46X2 Vrsta navoja: M/MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 44 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	44 mm
Dubina navoja	115 mm
4-kutna drška □	29 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	2 mm
Ø navoja	46 mm
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	250 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	M/MF
Ø drške D _s	36 mm
Broj oštrica Z	4
Veličina navoja	46
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

