

**CNMG 190608, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 190608 CA515 Vrsta: CA515  
Lomač odvojenih čestica: PH  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 430 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 430 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje