

**TNMG 160408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 510 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 510 m/min
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	CA515

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje