

**CNMM 160612, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 160612 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PX
Dubina reza a_p : 1 - 11 mm
Posmak f : 0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PX
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Glavna primjena	P

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje