

**CNMG 190612, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 190612 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PH
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje