

**DNMG 150612, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150612 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Lomač odvojenih čestica	PS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 4 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje