

**CNMG 120416, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120416 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje