

**DNMG 150604, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PQ
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 510 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 510 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje