

**SNMG 120408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA515 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PS
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA515

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje