

**TNMG 220404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 220404 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PS
Dubina reza a_p : 1 - 4,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Vrsta	CA515

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje