


DNMG 150604, Vrsta: CA515

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150604 CA515 Vrsta: CA515
 Lomač odvojenih čestica: PS
 Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PS
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje