

**TNMG 160404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 510 m/min
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje