


DNMG 150608, Vrsta: CA515

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 CA515 Vrsta: CA515
 Lomač odvojenih čestica: PS
 Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PS
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje