

**DCMT 070208, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260486 CA515 |
| GTIN | 4960664675937 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DCMT 070208 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 110 - 390 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Lomač odvojenih čestica | GK |
| Glavna primjena | P |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 110 - 390 m/min |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 3 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | CA515 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070208 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |