


WNMG 080412 Wiper, Vrsta: CA515

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080412 Wiper CA515 Vrsta: CA515
 Lomač odvojenih čestica: WQ
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WQ

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje