

**WNMG 080408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,07 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 435 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	HQ
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA515

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje