

**CCMT 09T308, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 110 - 380 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 380 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje