

**DCMT 11T308, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Razred artikla	25E

Opis

DCMT 11T308 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 100 - 390 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 390 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje