

**DC.T 11T304, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA515 Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 110 - 390 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 390 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje