

**Brusna ploča Silver, Ø pločexširina ploče: 230X7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	560453 230X7
GTIN	4054596444140
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Gruborezna brusna ploča **Silver** s udjelom **precizno oblikovanog keramičkog zrna** za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Za **nehrđajući čelik i čelik**.

**Upotreba:**

Za brušenje kod kojeg se odstranjuju velike količine materijala i teške radove rezanja.

**Specifikacija:**

**A36P-BF.**

**Tehnički opis**

Širina vodilice	7 mm
Ø ploče	230 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj

optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		