

simatherm
smart mounting

Uređaj za indukcijsko zagrijavanje



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	883965
GTIN	2050001919236
Razred artikla	86H

Opis

Izvedba:

Simatherm® uređaj za indukcijsko zagrijavanje valjkastih ležajeva srednje veličine i drugih prstenastih metalnih dijelova do rupe od 400 mm. S automatskim uređajem za uključivanje-isključivanje (vrijeme, temperatura) moguće je zagrijati valjkaste ležajeve, odnosno druge prstenaste metalne dijelove na temperaturu od 110 °C koju je propisao proizvođač. Izrazito kompaktna konstrukcija - uključujući 3 lanca od 35 kg.

Upotreba:

Brzo i precizno zagrijavanje valjnih ležajeva, zupčanika, rukavaca itd. Za pažljivu i sigurnu montažu na vratila, klinova itd.

Dio isporuke:

Grijač, 3 lanca, sonda za temperaturu i rukavice za zaštitu od hladnoće.

Napon: 230 V

Snaga: 3,7 kW

Unutarnji Ø obratka od: 20 mm

Vanjski Ø obratka do: 400 mm

maksimalna težina obratka: 80 kg

Područje podešavanja temperature: 20 - 250 °C

Tehnički opis

Unutarnji Ø obratka od	20 mm
Područje podešavanja temperature	20 - 250 °C
Snaga	3,7 kW
Napon	230 V
Vanjski Ø obratka do	400 mm
maksimalna težina obratka	80 kg
Duljina	420 mm
širina	280 mm
Visina	345 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Indukcijski grijač