

Garant GRIDLINE

CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatom za alat s limenim krilnim vratima, za prihvate alata: VDI40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	971451 VDI40
GTIN	4062406164904
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Maksimalna **ukupna opteretivost** po paru **prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.**

Dio isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatom za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530 – 942573 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

List s podacima

Širina	1000 mm
Razmak osi A	75 mm
Korisna visina	1845 mm
Dubina	700 mm
Težina	115 kg
Broj poprečnih nosača	8
Dubina u G	28
Broj prihvata za alat	136
Visina	2000 mm
Vodilice	2 par
Širina u G	40
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Vrsta proizvoda	CNC ormar s velikim prostorom

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/971451-VDI40>