

Garant

Strojni čeoni razvrtač Promjer i dosjed mogu se konfigurirati, bez prevlake, nazivni Ø DC: 8,5mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 162830 8,5 |
| GTIN | 4062406166427 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Izvedba:**

Strojni razvrtač koji reže s čeone strane za postizanje što **preciznije kalibracije. Optimizirani čeoni rez** omogućava **preciznu točnost poravnanja** izrađenog provrta. Izvedba s ravnim žljebovima s **dugim žljebovima** za optimalan odvod strugotine.

Upotreba:

Za ispravak manje pogreške pozicioniranja pri prethodnoj obradi provrta. Za postizanje precizno poravnatih uzastopnih provrta. Za najviše zahtjeve u pogledu pravocrtnosti provrta. Razvrtnje do dna provrta te prolaznih rupa.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Prednji rez | 3 mm |
| Broj oštrica Z | 6 |
| Duljina rezne oštrice L _s | 24 mm |
| Ukupna duljina L | 117 mm |
| Ø-područje | 8,201 - 8,63 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 71 mm |
| Ø drške D _s | 8,5 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Drška | Cilindrična drška s e9 |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 25 m/min | N |
| Aluminij | prikladno | 15 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 10 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 10 m/min | P |
| GG(G) | prikladno | 10 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 20 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |