


Garant GRIDLINE

**Poprečni nosač s prihvatom za alat za širinu ormara/odjeljka 40G, za prijvate alata: HSK50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	971570 HSK50
GTIN	4062406165437
Razred artikla	9GI

**Opis****Odgovara:**

Montaža na prihvatne vodilice br. 971525.

Širina ormara/odjeljka 40G (ormari širine 80G imaju dva odjeljka s po 40G).

**Lakiranje:**Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Broj prijvata za alat	21
Razmak osi A	71 mm
za alatne drške	HSK 50
Dubina	135 mm
Visina	54 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	CNC sustav nosača

**Pribor**

Plastični tuljci tip HSK50	947390 HSK50
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 28	971525 28
Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par prikladno za dubinu ormara u G 20	971525 20