

Garant GRIDLINE

ESD ormar za alata s ladicama, 20×24G, visina mm / model: 800/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972420 800/6
GTIN	4062406166830
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ormar za alat **ESD provodljiv**, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 24×28G s ladicama 20×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Uključujući ESD kabel za uzemljenje.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

Napomena:

- **Kod dizanja i transporta ormara treba voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u korpusu.**
- **Sve plastike (npr. pokrovne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.**

Tehnički opis

Korisna širina ladica	500 mm
Težina	104 kg

Korisna površina ladice u G	20×24
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica u G	20
Visina	800 mm
širina	600 mm
Korisna visina	700 mm
Dubina	700 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	20×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------