

Garant**NC zabušivač HSS-E-PM 90° N, bez prevlake, Ø DC h6: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112010 10
GTIN	4045197741431
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

≥ Ø 6 mm sa **steznom površinom prema DIN 1835-B.**

Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost centrinnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Visokoučinkovit NC zabušivač. Materijal alata izrađen postupkom metalurgije praha **ispunjava visoke zahtjeve** po pitanju vijeka trajanja i preciznosti centriranja. Izrazito velika otpornost na trošenje kod INOX čelika.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

Tehnički opis

Ukupna duljina L	89 mm
Tolerancija drške	h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,07 mm/okr
Ø drške D _s	10 mm
Nazivni Ø D _c	10 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	25 mm
Drška	DIN 1835 B s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	Tvornička norma

Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut vrha	90 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	33 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	10 m/min	M
CuZn	prikladno	88 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		