

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 100/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Stezni zatic	229720
maksimalni vanjski Ø D _{maks}	109 mm
Ø reza D _c	100 mm
Broj oštrica Z	10
Ø prihvatne rupe	32 mm

Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Vijak za stezni zatik	229721
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Vijak s klinom	229721
Stezni klin	229720