

Garant

GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm odn. cola): 6,5

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122725 6,5 |
| GTIN | 4045197789143 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

Svrdlo s 3 oštrice, posebno razvijen za primjenu **kod vrlo velikih posmaka**. Idealno za strojeve **velike snage** i sa stabilnim uvjetima obrade.

- **Posebna geometrija oštrica sa stabilnim kutovima oštrica i velikim slobodnim hodom u centru omogućuje maksimalne posmake.**
- **Patentirana geometrija oštrice s optimiziranim odvođenjem odvojenih čestica zaslužna je za mali otpor kod rezanja i dobro lomljenje odvojenih čestica.**
- **S kutom vrha od 145° za minimalno stvaranje šavova kod prolaznih rupa.**

Poprečna oštrica predstavlja vodeću tehnologiju u branši i jamči optimalno samocentriranje te omogućuje bušenje na neravnim površinama. Tri vodeće faze jamče stabilan izlaz rupa i preciznu zaobljenost rupe.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 122726**.

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 122725 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 3

Tolerancija nazivnog Ø: h7

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 43,3 mm

Ukupna duljina L: 91 mm

Ø drške D_s : 8 mm

Posmak f u čeliku < 1100 N/mm²: 0,37 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|---|------------------|
| Tolerancija nazivnog \emptyset | h7 |
| Standard | DIN 6537 |
| Nazivni $\emptyset D_c$ | 6,5 mm |
| \emptyset drške D_s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 91 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,37 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L_c | 53 mm |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 | 43,3 mm |
| Serija | Master Steel |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 6xD |
| Kut vrha | 145 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | primjereno | 160 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | primjereno | 140 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | primjereno | 130 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | primjereno | 110 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | primjereno | 90 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | primjereno | 60 m/min | H |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| INOX < 900 N/mm ² | primjereno | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primjereno | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | S |
| GG | primjereno | 130 m/min | K |
| GGG | primjereno | 80 m/min | K |
| Uni | primjereno | | |
| mokro maksimalno | primjereno | | |
| mokro minimalno | primjereno | | |

Usluge

Brušenje tip HE

129100 HE