



Weldon stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni Ø D1: 6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302595 6
GTIN	4250122697916
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Duljina izboja A-dimenzija: 50 mm

Vanjski Ø D: 25 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 6

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	6
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308780 30
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6