

**Garant****Strojni ureznik HSS-E oblik C, vaporiziran, M: M36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135850 M36
GTIN	4045197746818
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Oblik C</B> (2 – 3 uvodna navoja).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 4 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 32 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	36 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	200 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Broj steznih utora	4
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	4 mm

Ø osnovne rupe	32 mm
4-kutna drška □	22 mm
Dubina navoja	108 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M36
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N

Uni	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima