

JEPSON POWER**Ručna cirkularna pila za metal, tip: 8320****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078234 8320
GTIN	4260052318508
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela **bez iskri**.

- **Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.**
- **Nije potrebna naknadna obrada.**
- **Rez u sekundi.**

Metalna **ručna kružna pila**.

- **Precizno vođenje lista pile, neznatno stvaranje srha.**
- **Čvrsta ploča graničnika.**

Ručna cirkularna pila za metal.

- **120 mm dubina rezanja na vodilici.**
- **Idealno za piljenje sendvič panela, trapeznih limova, kablskih kanala, čeličnih cijevi, željeznih i obojenih metala, kompozitnih materijala itd., do debljine od 12 mm.**
- **Zatvorena konstrukcija sprečava letenje odvojene čestice prema korisniku.**
- **Lagana konstrukcija od magnezija - samo 8,4 kg.**

Dio isporuke:

Uključujući 1 × list pile 84Z br. 078242 vel. 84.

Napomena:

Vodilica za 078234 isporučiva na upit:
vodilica od 1400 mm za vel. 8320

vodilica od 600-1200 mm za vel. 8230.

Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit.

Tehnički opis

Mrežna frekvencija	50 Hz
Oznaka proizvođača	8320
maksimalna dubina reza 90 °	120 mm
Ø lista pile	320 mm
Težina	8,4 kg
maksimalan broj okretaja	1700 min ⁻¹
Mrežni napon	230 V
Prihvat snaga	1800 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Montažni stalak za art. 078231 tip 600526	078238 600526
Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 320×25,4 mm broj zubi 84	078242 84
Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 320×25,4 mm broj zubi 72	078242 72