

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 52/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215575 52/6
GTIN	4045197750761
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
--	----------------------

Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø reza D_c	52 mm
Broj oštrica Z	6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1335..
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,37 stupanj
Interpolacija a_p	1,8 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	46,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	101 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	102 mm
Seriya	Softcut®
$\varnothing D_3$	49 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2