

**LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 26W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081265 26
GTIN	5708997354407
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Prihvat snaga	29 W
Jakost svjetlosti	400 - 4000 lm
IP-klasa zaštite	IP 67
Boja svjetlosti	6000 K

Težina	2380 g
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Ukupna širina	88 mm
Ukupna duljina	235 mm
Ukupna visina	233 mm
Duljina priključnog kabla	5 m
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	NOVA 4K
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Zračilo