

**Radne hlače Industrija, crna / siva, Konfekcijska veličina DE: 44****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091422 44
GTIN	7330509359723
Razred artikla	04T

Opis**Izvedba:**

Industrijska kolekcija s brojnim funkcijama od **materijala otpornog na habanje**. Dizajnirano za velika opterećenja od svakodnevne uporabe. Industrijska odjeća prikladna prema **EN ISO 15797**. Na svim proizvodima nalazi se džep za iskaznicu koji se može skinuti.

- **Džep na stražnjoj strani sa zatvaračem.**
- **Džep na nozi s dijelom za mobitel i dokumente te dijelom za olovke.**
- **Bočni džep i džep za metar.**

Radne hlače s plastičnim patentnim zatvaračem u rasporu hlača i širokim omčama za remen sa stražnje i bočne strane.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Radne hlače u kombinaciji boja **tamno modra / zrnato plava** pod br. 091421.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Sastav tkanine: 65% poliester

Sastav tkanine: 35% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 240 g/m²

Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100

Pranje: 70 °C šareno rublje

Tehnički opis

Veličina UK	XS
Veličina FR	38
Veličina IT	C44
Konfekcijska veličina DE	44
Veličina US	XS
Seriya	Industrie
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	C44
Veličina SE	C154
Veličina ES	C44
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	240 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex standard 100
Pranje	70 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	crna / siva
Vrsta proizvoda	Radne hlače