

**Garant****Pneumatska centrična stega, tip: 160****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360180 160
GTIN	4062406198732
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Namjestivi hod + 5 mm po strani.
- Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.
- I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.

**Upotreba:**

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za **automatizirani pogon** preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

**Dodatni pribor:**

Program čeljusti br. 360183 – 360187.

**Tehnički opis**

Težina	12,2 kg
Visina H	99,2 mm
Maksimalna sila stezanja do	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Maksimalna tlačna snaga	9 bar
Stezni podizaj	8,5 mm
Širina čeljusti A	104 mm
odgovaraju kodu boja	PCV 160
Vrsta proizvoda	Strojni škripac