



Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320672 6
GTIN	4062406200251
Razred artikla	32L

Opis

Izvedba:

- Tijelo i šiljak kaljeni.
- Šiljak cjelokupno kaljen, moguće višestruko brušenje.
- Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- Vrh šiljka 60°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Prikladno za sve vrste tokarilica, za grubo i fino tokarenje.

Ø kućišta D: 105 mm

Korisna duljina B: 150 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 50 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,01 mm

Duljina vrška C: 58,2 mm

maksimalan broj okretaja: 2800 min⁻¹

Tehnički opis

za težinu obratka	3500 kg
-------------------	---------

Duljina vrška C	58,2 mm
Korisna duljina B	150 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,01 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	50 mm
Morse konus	MK6
Ø kućišta D	105 mm
maksimalan broj okretaja	2800 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice