



Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320652 5
GTIN	4062406200305
Razred artikla	32L

Opis

Izvedba:

- **Kut vrha 60°.**
- **Lagana izvedba u uskom kućištu.**
- **Valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova na malim i velikim tokarilicama.

Ø kućišta D: 69 mm

Korisna duljina B: 103 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 32 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,006 mm

Duljina vrška C: 40 mm

maksimalan broj okretaja: 3800 min⁻¹

Tehnički opis

Korisna duljina B	103 mm
maksimalan broj okretaja	3800 min ⁻¹

Morse konus	MK5
Ø kućišta D	69 mm
Duljina vrška C	40 mm
za težinu obratka	800 kg
maksimalna pogreška rotacije	0,006 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	32 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice