

Garant**Termoskupljajuća stezna glava oblik AD, BT 30 kratko, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303405 20
GTIN	4045197763693
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Donji ormar	354290