

Garant**CNMG 120416, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje