

Garant**CNMG 160616, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P

Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje