

Garant**CNMG 190616, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250341 HB7020
GTIN	4045197764096
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190616 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7020
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SG

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje