

Garant**Garnitura svrdla za centriranje HSS-E br. 111050 u kutiji, bez prevlake, broj svrdla: 10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	111055 10
GTIN	4045197797759
Razred artikla	11A

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 333.

Sadržaj:

Svrdla za centriranje br. 111050, po 1 komad u veličinama 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Tehnički opis

Broj svrdla	10
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 333
Tip	A
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut upuštanja	60 stupanj

Drška	Cilindrična drška s h7
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Bušenje svrdlom za centriranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Svrdlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 4 mm	111050 4
Svrdlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 0,75 mm	111050 0,75
Svrdlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 1,5 mm	111050 1,5
Svrdlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 2 mm	111050 2
Svrdlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 2,5 mm	111050 2,5

Svrđlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 3 mm	111050 3
Svrđlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 1 mm	111050 1
Svrđlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 1,6 mm	111050 1,6
Svrđlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 3,15 mm	111050 3,15
Svrđlo za centriranje HSS-EA nazivni Ø DC k12 5 mm	111050 5