

Garant**SNMM 150616, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 150616 HB7020 Kutni radijus: 1,6 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 12 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SR
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Vrsta	HB7020
Uvjetovanost reza	lagano prekinut

Dubina reza a_p	2 - 12 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 150616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje