



Precizni uređaj za centriranje C III sa steznom drškom Ø16 mm, očitavanje mjernog sata: 0,005mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Mjerni sat ostaje za vrijeme radnog procesa u željenom položaju.

- S fiksnom steznom drškom Ø 16 mm cilindričnom.
- S namjestivim klizačem za veći radni opseg.

Upotreba:

- Horizontalno i okomito primjenjiv.
- Mjerenje provrta, osovina, površina, referentnih bridova i utora centričnih prema radnom vretenu.
- Provjera koncentričnosti radnog vretena.

Točnost:

Točnost centriranja odn. preciznost rada 0,005 mm.

Dio isporuke:

C III – uključuje mjerno ticalo, Ø kuglice 5 mm br. 359660 (primjenjivo i za vanjski Ø).

Dodatni pribor:

Zamjenska ticala vidi br. 359650 – 359670.

Napomena:

Ticalo za bridove vidi art. 359000 / 359070 i 3D ticalo vidi art. 359520 / 359500

Tehnički opis

Maksimalan broj okretaja vratila	50 - 100 min ⁻¹
Tlak detektiranja	1 N
Mjerno područje sata	2,5 mm
Duljina bez drške i senzora	102 mm
Očitavanje sata za mjerenje	0,005 mm
Maksimalni Ø kliznika	116 mm
Vrsta proizvoda	Naprava za centriranje

Pribor

Držać žice tip S	359612 S
Garnitura ticala i produžetaka	359650
Držać magneta tip M	359611 M