

**Garant****GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut  $\gamma$ : 75stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215152 75
GTIN	4045197801029
Razred artikla	210

**Opis**

Izvedba:

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

Upotreba:

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

Napomena:

Obradena površina bez prijelaza. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

**Tehnički opis**

izvediva širina skošenja b	7,5 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
izvediva visina skošenja h	27,8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1805..
Kut $\gamma$	75 stupanj
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	3

najveći $\varnothing d_1$	50 mm
izvediva dubina skošenja l	29,5 mm
Najmanji $\varnothing D$	35 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	60 mm
Seriya	Softcut®
Posmak zuba pri $h_{\text{max}}$	0,11 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 3,8Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP