

**Uređaji za lociranje, tip: GMS120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Razred artikla	46T

Opis**Izvedba:**

Pouzdana lociranje duboko smještenih objekata do dubine od 120 mm . Tri načina detekcije (suhogradnja, metal vodovi koji provode napon) za različite aplikacije. Pouzdana detekcija objekata pomoću optičkog i zvučnog signala. Precizni prikaz sredine objekta. Sredina traženog objekta može se jednostavno označiti kroz otvor za označavanje. Veliki, osvijetljeni zaslon. Softgrip površina za bolje prianjanje.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Materijali koji se mogu detektirati: metali koji sadrže željezo, metali koji ne sadrže željezo, drvene podkonstrukcije, vodovi koji provode napon.

Dio isporuke:

Baterija br. 081551 6LR61, traka za nošenje oko ruke, zaštitna torba.

Tehnički opis

Mjerno područje	120 mm
-----------------	--------

Dubina zahvaćanja čelik	120 mm
Dubina zahvaćanja bakar	80 mm
Dubina zahvaćanja kod vodova koji provode struju	50 mm
Dubina zahvaćanja drvo	38 mm
Težina	270 g
Duljina	200 mm
širina	85 mm
Visina	32 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Uređaji za lociranje