

HOLEX®
VBMT 110304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261250 HBX020
GTIN	4045197766625
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 110304 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PM
Dubina reza a_p	0,1 - 2,75 mm
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Vrsta	HBX020
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeca šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno