

HOLEX®
CNMG 09T304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 09T304 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm

 Posmak f : 0,05 - 0,55 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MM
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HBX130
Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Posmak f	0,05 - 0,55 mm/okr

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno