


Garant**SNMM 120412, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	2 - 12 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SR
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje