

Garant
VHM vretenasto glodalo HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 8 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202993 8
GTIN	4045197766731
Razred artikla	11X

Opis

VHM vretenasto glodalo HPC 8 mm Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 40 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice L_s : 12 mm

Ukupna duljina L: 58 mm

Ø drške D_s : 8 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,5 mm

Posmak f_z za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm²: 0,025 mm

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Ukupna duljina L	58 mm
Ø reza D_c	8 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f_z za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm ²	0,025 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø drške D_s	8 mm

Duljina rezne oštrice L_s	12 mm
Broj zubi Z	4
Kut spirale	40 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala